



## Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara

Predzidna tehnika i tehnika  
ispiranja



**Komponente za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara izrađene od visokokvalitetnih materijala i u mnogim varijantama dizajna za zahtjevnu arhitekturu kupaonice.**

Kod staklenih varijanti Viega WC potisnih ploča i kompleta opreme za pisoare koristi se isključivo sigurnosno kaljeno staklo.

Mehaničke potisne komponente mogu se preinačiti na elektroničke varijante modela. Prilikom odabira odgovarajuće garniture za zamjenu na usluzi Vam je Viega servisni centar.

**Napomena**

Podžbukni vodokotlići 1H, 1L i 1C mogu se kombinirati s potisnim pločama iz serija dizajna »Visign for Style« i »Visign for More« – nadogradne garniture potražite u popisu rezervnih dijelova i dovodnog pribora.

**Viega serije podžbuknih vodokotlića**

■ 1999. do 07/2007.: 1H, 1L, 1C, standard 1S

■ od 07/2007.: 2H, 2L, 2C, standard 2S































**SADRŽAJ**



Pregled kombinacija: WC-elementi/moduli	310
<b>WC-potisne ploče</b>	
Standard	311
Visign for Public	311
Visign for Style	313
Visign for More	317
Okviri za upuštenu ugradnju u razini pločica za WC-e	319
Potisne ploče sensitive, sa funkcijom Viega Hygiene+	321
Elektroničko aktiviranje ispiranja WC-a	326
Pribor za potisne ploče sensitive i aktiviranja ispiranja WC-a	331
Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a	333
<b>Garniture za opremanje pisoara</b>	
Sifonska senzorska tehnika	335
Visign for Public	335
Visign for Style	336
Visign for More	338
Okviri za upuštenu ugradnju u razini pločica za pisoare	340
Pribor za aktiviranje ispiranja pisoara	341


**GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)**

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PREGLED KOMBINACIJA: WC-ELEMENTI/MODULI

							
		2H	2L	2C	2S	2S	1F (8 cm)
T2 Steptec		8461.3/8461.21	8430.3/8430.18				
T3 Viega Eco Plus		8161.2/8161.45 8161.95/8161.21 8161.15	8130.95/8130.2 8130.45	8141.2	8180.26	8180.25	
T4 Viega Mono		8310.2	8330.2				8308.1/8308/8308.8
Standard 8180.1			■	■	■	■	■
Visign for Style	8315.1		■	■	■	■	■
	8331.1		■	■	■		■
	8332.1		■	■	■		■
	8332.4		■	■	■		■
	8333.1		■	■	■	■	■
	8334.1		■	■	■	■	■
	8332.3		■	■	■		
Visign for More	8352.1		■	■	■		■
	8351.1		■	■	■		
	8353.1		■	■	■		■
	8355.1		■	■	■		■
	8354.1		■	■	■		■
Visign for Care sensitive 8352.21			■	■	■		■
Visign for More sensitive	230 V 8352.11		■	■	■		■
	6,5 V 8352.12		■	■	■		
	230 V 8355.11		■	■	■		■
	6,5 V 8355.12		■	■	■		
Visign for Public	8326.1		■	■	■	■	■
	8327.1		■	■	■		■
	8326.16		■				■
	8326.15		■				■
	8326.21		■	■	■		■
	8326.9		■	■	■	■	■

**WC-POTISNE PLOČE  
STANDARD**

**Potisna ploča  
Standard 1**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S, podžbukni vodokotlić 1F
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja i tehnika zaustavljanja ispiranja (samo kod primjene modela 8180.25)


**Oprema**

Pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8180.1**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
umjetni materijal, bijelo/alpin	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	<b>449 001</b>
kromirani umjetni materijal	kromirani umjetni materijal	1	<b>449 018</b>
umjetni materijal, pergamon	umjetni materijal, pergamon	1	<b>449 025*</b>
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	<b>449 032</b>
umjetni materijal, boja inoxa	umjetni materijal, boja inoxa	1	<b>449 049*</b>

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**WC-POTISNE PLOČE  
VISIGN FOR PUBLIC**

**Potisna ploča  
Visign for Public 1**



- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S, podžbukni vodokotlić 1F
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, jednokoličinska tehnika ispiranja, dvostrano pričvršćenje, izvedba sa osiguranjem od vandalizma

**Oprema**

Pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8326.1**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
plemeniti čelik, brušeno	plemeniti čelik, polirano	1	<b>671 839</b>
plemeniti čelik, bijelo-alpin	plemeniti čelik, bijelo-alpin	1	<b>671 846</b>


**Potisna ploča  
Visign for Public 2**


- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, izvedba sa osiguranjem od vandalizma, dvostrano pričvršćenje

**Oprema**

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8327.1**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
plemeniti čelik, brušeno	plemeniti čelik, polirano	1	<b>672 058</b>
plemeniti čelik, bijelo-alpin	plemeniti čelik, bijelo-alpin	1	<b>672 065</b>


**Potisna ploča  
Visign for Public 5**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 1F
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2L
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91, adapter produžnog kabela model 8350.36, set za programiranje model 8350.26, sjedište baterije model 8350.13
- metal
- sa funkcijom Viega Hygiene+, ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane, bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane, jednokoličinska tehnika ispiranja, dvostrano pričvršćenje, izvedba sa osiguranjem od vandalizma

**Oprema**

Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni dio (duljina kabla 1,05 m), materijal za pričvršćenje, pričvrсни okvir

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l

Za mrežni napon 100–240 V AC/50–60 Hz

**Uputa**


Uputa za funkciju Viega Hygiene+: služi za osiguranje namjenskog pogona pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168.

Podesive količine vode za ispiranje: 6 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijemnik model 8350.35!

**Model 8326.16**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
plemeniti čelik, brušeno	plemeniti čelik, polirano	1	<b>699 529</b>
plemeniti čelik, bijelo-alpin	plemeniti čelik, bijelo-alpin	1	<b>699 536</b>


**Potisna ploča  
Visign for Public 6**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 1F
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2L
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91, adapter produžnog kabela model 8350.36, set za programiranje model 8350.26, sjedište baterije model 8350.13
- metal
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene+, dvostrano pričvršćenje, izvedba sa osiguranjem od vandalizma

**Oprema**

Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni dio (duljina kabla 1,05 m), pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l

tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l

Za mrežni napon 100–240 V AC/50–60 Hz

**Uputa**


Uputa za funkciju Viega Hygiene+: služi za osiguranje namjenskog pogona pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168 h.

Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 6 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijemnik model 8350.35!

**Model 8326.15**

pokrovna ploča	PJ	Artikl
plemeniti čelik, brušeno	1	<b>699 505</b>
plemeniti čelik, bijelo-alpin	1	<b>699 512</b>



### Daljinsko aktiviranje ispiranja

#### Visign for Public 1

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F

- metal

- jednokoličinska tehnika ispiranja, dvostrano pričvršćenje

#### Oprema


Podžbukna kutija, potezni mehanizam 2 m sa praznom cijevi 1,7 m, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

#### Uputa

Za pokrivanje revizijskog okna na WC-vodokotliću potrebno je dodatno naručiti model 8326.9!

#### Model 8326.21

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
plemeniti čelik, brušeno	plemeniti čelik, polirano	1	688 158



### Pokrovna ploča

#### Visign for Public

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S, godine proizvodnje od 04/2009., podžbukni vodokotlić 1F

- metal

- dvostrano pričvršćenje, izvedba sa osiguranjem od vandalizma, bez funkcije


#### Oprema

Pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

#### Model 8326.9

pokrovna ploča	PJ	Artikl
plemeniti čelik, brušeno	1	672 072

## WC-POTISNE PLOČE VISIGN FOR STYLE



### Potisna ploča

#### Visign for Style 10

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S (model 8180.26), podžbukni vodokotlić 1F

- umjetni materijal

- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

#### Oprema


Pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

#### Model 8315.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
umjetni materijal, bijelo/alpin	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	596 316
kromirani umjetni materijal	kromirani umjetni materijal	1	596 323
umjetni materijal, pergamon	umjetni materijal, pergamon	1	596 330
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	596 347
umjetni materijal, boja inoxa	umjetni materijal, boja inoxa	1	597 054
umj. mat., duboko crna=RAL 9005	umj. mat., duboko crna=RAL 9005	1	686 543
umj. mat., spec. boja	umj. mat., spec. boja	1	597 061 <sup>1</sup>
umjetni materijal, efektna boja	umjetni materijal, efektna boja	1	597 078 <sup>1</sup>
umjetni materijal, metalna boja	umjetni materijal, metalna boja	1	597 085 <sup>1</sup>
umjetni materijal, pozlaćeno	umjetni materijal, pozlaćeno	1	597 092 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

<sup>2</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!


**Potisna ploča  
Visign for Style 11**

- za sjedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje


**Model 8331.1**

**DESIGN PLUS**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, bijelo/alpin	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	<b>597 108</b>		
kromirani umjetni materijal	kromirani umjetni materijal	1	<b>597 115</b>		
umjetni materijal, pergamon	umjetni materijal, pergamon	1	<b>597 122*</b>		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	<b>597 139</b>		
umjetni materijal, boja inoxa	umjetni materijal, boja inoxa	1	<b>597 146*</b>		

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




**Potisna ploča  
Visign for Style 12**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F
- umjetni materijal, metal, staklo
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8332.1**


**DESIGN PLUS**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, bijelo/alpin	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	<b>596 743</b>		
kromirani umjetni materijal	kromirani umjetni materijal	1	<b>597 252</b>		
umjetni materijal, pergamon	umjetni materijal, pergamon	1	<b>597 269*</b>		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	<b>597 276</b>		
umjetni materijal, boja inoxa	umjetni materijal, boja inoxa	1	<b>597 283</b>		
umj. mat., spec. boja	umj. mat., spec. boja	1	<b>597 290<sup>1</sup></b>		
umjetni materijal, efektna boja	umjetni materijal, efektna boja	1	<b>597 306<sup>1</sup></b>		
umjetni materijal, metalna boja	umjetni materijal, metalna boja	1	<b>597 313<sup>1</sup></b>		
umjetni materijal, pozlaćeno	umjetni materijal, pozlaćeno	1	<b>597 320<sup>2</sup></b>		
plemeniti čelik, brušeno	plemeniti čelik, brušeno	1	<b>675 608</b>		
staklo prozirno/svijetlosivo	staklo prozirno/svijetlosivo	1	<b>687 854</b>		
staklo prozirno/svijetlosivo	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	<b>690 595</b>		
staklo prozirno/svijetlosivo	kromirani umjetni materijal	1	<b>690 601</b>		
staklo parsol/crno	staklo parsol/crno	1	<b>687 861</b>		
staklo parsol/crno	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	<b>690 625</b>		
staklo parsol/crno	kromirani umjetni materijal	1	<b>690 632</b>		
staklo, prozirno/menta zeleno	staklo, prozirno/menta zeleno	1	<b>687 878*</b>		
staklo, prozirno/menta zeleno	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	<b>690 649*</b>		
staklo, prozirno/menta zeleno	kromirani umjetni materijal	1	<b>690 953*</b>		

<sup>1)</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

<sup>2)</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**Potisna ploča  
Visign for Style 12**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C
- staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Potezni mehanizam, okvir za upuštenu ugradnju u razini pločica, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje


**Uputa**

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini pločica mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

**Model 8332.4**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
staklo prozirno/svijetlosivo	staklo prozirno/svijetlosivo	1	<b>645 151</b>
staklo parsol/crno	staklo parsol/crno	1	<b>645 168</b>
staklo, prozirno/menta zeleno	staklo, prozirno/menta zeleno	1	<b>645 175*</b>

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**DESIGN PLUS**

**Potisna ploča  
Visign for Style 13**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S (model 8180.26), podžbukni vodokotlić 1F

- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


**Oprema**

Pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8333.1**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
umjetni materijal, bijelo/alpin	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	<b>654 498</b>
kromirani umjetni materijal	kromirani umjetni materijal	1	<b>654 504</b>
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	<b>654 528</b>
umjetni materijal, boja inoxa	umjetni materijal, boja inoxa	1	<b>654 535*</b>

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


 reddot design award  
winner 2009

**Potisna ploča  
Visign for Style 14**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S (model 8180.26), podžbukni vodokotlić 1F

- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**


Pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8334.1**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
umjetni materijal, bijelo/alpin	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	<b>654 689</b>
kromirani umjetni materijal	kromirani umjetni materijal	1	<b>654 696</b>
umjetni materijal, pergamon	umjetni materijal, pergamon	1	<b>654 702*</b>
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	<b>654 719</b>
umjetni materijal, boja inoxa	umjetni materijal, boja inoxa	1	<b>654 726</b>

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


 reddot design award  
winner 2009

**WC-POTISNE PLOČE  
VISIGN FOR MORE**

**Potisna ploča  
Visign for More 100**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F

- metal, staklo

- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8352.1**


DESIGN PLUS


T5

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
aluminij, kromirano	aluminij, kromirano	1	597 436
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	597 443
aluminij, boja inoxa	aluminij, boja inoxa	1	597 450
aluminij, metalna boja	aluminij, metalna boja	1	597 467 <sup>1</sup>
aluminij, pozlaćeno	aluminij, pozlaćeno	1	597 474 <sup>2</sup>
aluminij, kromirano	staklo prozirno/svijetlosivo	1	597 481
aluminij, kromirano	staklo parsol/crno	1	597 498
aluminij, kromirano	staklo, prozirno/menta zeleno	1	630 836*

<sup>1</sup>) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

<sup>2</sup>) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**Potisna ploča  
Visign for More 101**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C

- metal, staklo

- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Uputa**


U kombinaciji sa podžbuknim vodokotlićem 1F mora se na prednju stranu WC-vodokotlića nanijeti barem 50 mm žbuke!

**Model 8351.1**


pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
aluminij, kromirano	aluminij, kromirano	1	597 368
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	597 375
aluminij, boja inoxa	aluminij, boja inoxa	1	597 382
aluminij, metalna boja	aluminij, metalna boja	1	597 399 <sup>1</sup>
aluminij, pozlaćeno	aluminij, pozlaćeno	1	597 405 <sup>2</sup>
aluminij, kromirano	staklo prozirno/svijetlosivo	1	597 412
aluminij, kromirano	staklo parsol/crno	1	597 429

<sup>1</sup>) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

<sup>2</sup>) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



**Potisna ploča  
Visign for More 102**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F

- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje


**Model 8353.1**



DESIGN PLUS

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	597 511*
aluminij, boja inoxa	aluminij, boja inoxa	1	597 528*
aluminij, kromirano	staklo, prozirno/menta zeleno	1	630 850*

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Potisna ploča  
Visign for More 103**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F

- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje


**Model 8355.1**



DESIGN PLUS

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
aluminij, kromirano	aluminij, kromirano	1	605 605*
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	605 612*
aluminij, kromirano	staklo parsol/crno	1	605 858*
aluminij, kromirano	staklo, prozirno/menta zeleno	1	630 874*

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Potisna ploča  
Visign for More 104**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F

- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8354.1**




DESIGN PLUS

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
aluminij, kromirano	aluminij, kromirano	1	598 457
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	598 464
aluminij, boja inoxa	aluminij, boja inoxa	1	598 471
aluminij, specijalna boja	aluminij, specijalna boja	1	640 040 <sup>1</sup>
aluminij, metalna boja	aluminij, metalna boja	1	598 488 <sup>1</sup>
aluminij, pozlaćeno	aluminij, pozlaćeno	1	598 495 <sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

<sup>2</sup>) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!


**Potisna ploča  
Visign for More 105**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F
- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Uputa**


\* Ugradbena dubina kod potisnih ploča od stakla = 8 mm

**Model 8357.1**

**DESIGN PLUS**  
powered by ISH


T5

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl		
aluminij, kromirano	aluminij, kromirano	1	<b>758 844</b>		
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	<b>758 950</b>		
staklo bijelo/prometno bijelo	staklo bijelo/prometno bijelo	1	<b>758 820</b>		
staklo parsol/crno	staklo parsol/crno	1	<b>758 837</b>		

**WC-POTISNE PLOČE**
**OKVIRI ZA UPUŠTENU UGRADNJU U RAZINI PLOČICA ZA WC-E**

**Okno za ubacivanje**

- za sljedeće komponente ili namjene: tablete za čišćenje WC-a, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1F
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1
- umjetni materijal

**Oprema**

Osnovni okvir, garnitura reducira, okno za ubacivanje, svornjak za pričvršćivanje

**Model 8315.9**

	PJ	Artikl		
	1	<b>758 684</b>		


**Ugradbeni okvir**
**Visign for Style**

- za sljedeće komponente ili namjene: ugrađivanje potisne ploče za WC upušteno u razini pločica
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12
- umjetni materijal

**Uputa**

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini pločica mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus!)

**Model 8330.21**

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	<b>643 072</b>		


**Ugradbeni okvir**
**Visign for More**

- za sljedeće komponente ili namjene: ugrađivanje potisne ploče za WC upušteno u razini pločica
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 101 model 8351.1, potisna ploča Visign for More 102 model 8353.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1
- umjetni materijal

**Uputa**

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini pločica mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

**Model 8350.23**

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	<b>643 096</b>		


**Funkcijska jedinica**

- za sljedeće komponente ili namjene: ugrađivanje potisne ploče za WC upušteno u razini pločica, za ploče od prirodnog kamena, (isporučene od strane investitora)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Potezni mehanizam, okvir za upuštenu ugradnju u razini pločica, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje


**Uputa**

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini pločica mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

Debljina materijala ploče od prirodnog kamena koju kupac nabavlja o svom trošku smije iznositi 4 do 4,5 mm!

**Model 8332.3**

	PJ	Artikl		
	1	<b>645 182</b>		


**Okvir za poravnavanje**
**Visign for Style**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal

**Model 8330.25**

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	<b>699 666*</b>		
bijelo-alpin	1	<b>699 673*</b>		



\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

WC-POTISNE PLOČE  
 POTISNE PLOČE SENSITIVE, SA FUNKCIJOM VIEGA HYGIENE+


Potisne ploče sensitive s priborom  
 (primjer instalacije)

- 1) Taster (nabavlja i ugrađuje ga investitor o svom trošku)
- 2) Rohbau set, artikl br. 655 426
- 3) Priključak struje 230 V/50 Hz
- 4) priključni kabel sensitive, artikl br. 631 840


T5




Visign for Care sensitive




Visign for Style sensitive



Visign for More 100 sensitive



Visign for More 105 sensitive



**Potisna ploča sensitive  
Visign for Care**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91
- umjetni materijal
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene+

**Oprema**

Potezni mehanizam, mrežni dio (duljina kabla 1,05 m), pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l

tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l

Za mrežni napon 100–240 V AC/50–60 Hz

**Uputa**


Uputa za funkciju Viega Hygiene+: služi za osiguranje namjenskog pogona pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijemnik model 8350.35!

**Model 8352.21**

pokrovna ploča	PJ	Artikl
umjetni materijal, bijelo/alpin	1	<b>653 828</b>
umj. mat., spec. boja	1	<b>653 842<sup>1</sup></b>

<sup>1)</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



**Potisna ploča sensitive  
Visign for Style**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91
- umjetni materijal
- sa nanesenim slojem svjetlucajućeg laka
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene+

**Oprema**

Potezni mehanizam, mrežni dio (duljina kabla 1,05 m), pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l

tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l

Za mrežni napon 100–240 V AC/50–60 Hz

**Uputa**

Uputa za funkciju Viega Hygiene+: služi za osiguranje namjenskog pogona pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijemnik model 8350.35!

**Model 8315.11**

pokrovna ploča	PJ	Artikl
umj. mat., duboko crna=RAL 9005	1	<b>759 070</b>




DESIGN PLUS  
powered by ISH



reddit design award  
winner 2017




**Potisna ploča sensitive**
**Visign for More 100**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F

- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91
- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene+

**Oprema**

Potezni mehanizam, mrežni dio (duljina kabla 1,05 m), pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l

tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l

Za mrežni napon 100–240 V AC/50–60 Hz

**Uputa**


Uputa za funkciju Viega Hygiene+: služi za osiguranje namjenskog pogona pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijemnik model 8350.35!

**Model 8352.11**

pokrovna ploča	PJ	Artikl
staklo prozirno/svijetlosivo	1	622 671
staklo parsol/crno	1	615 895
staklo, prozirno/menta zeleno	1	630 775*

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**Potisna ploča sensitive**
**Visign for More 100**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F

- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene+

**Oprema**

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje, sjedište baterije, 4 baterije mignon AA

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l

tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l

**Uputa**


Uputa za funkciju Viega Hygiene+: služi za osiguranje namjenskog pogona pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

**Model 8352.12**

pokrovna ploča	PJ	Artikl
staklo prozirno/svijetlosivo	1	630 584
staklo parsol/crno	1	630 577
staklo, prozirno/menta zeleno	1	630 782*

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu





**Potisna ploča sensitive**

**Visign for More 103**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91
- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene+

**Oprema**

Potezni mehanizam, mrežni dio (duljina kabla 1,05 m), pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l

tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l

Za mrežni napon 100–240 V AC/50–60 Hz

**Uputa**


Uputa za funkciju Viega Hygiene+: služi za osiguranje namjenskog pogona pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijemnik model 8350.35!

**Model 8355.11**

pokrovna ploča	PJ	Artikl		
staklo parsol/crno	1	630 614*		

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Potisna ploča sensitive**

**Visign for More 103**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F
- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene+

**Oprema**

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje, sjedište baterije, 4 baterije mignon AA

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l

tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l

**Uputa**


Uputa za funkciju Viega Hygiene+: služi za osiguranje namjenskog pogona pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

**Model 8355.12**

pokrovna ploča	PJ	Artikl		
staklo, prozirno/menta zeleno	1	630 812*		

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




**Potisna ploča sensitive**
**Visign for More 105**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F
- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene+

**Oprema**

Potezni mehanizam, mrežni dio (duljina kabla 1,05 m), pričvrtni okvir, materijal za pričvršćenje

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l

tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l

Za mrežni napon 100–240 V AC/50–60 Hz

**Uputa**

Uputa za funkciju Viega Hygiene+: služi za osiguranje namjenskog pogona pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijemnik model 8350.35!

**Model 8357.11**

pokrovna ploča	PJ	Artikl		
staklo bijelo/prometno bijelo	1	759 063		

**ELEKTRONIČKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A**



Prikaz priključka  
električno aktiviranje ispiranja WC-a, artikl br. 696 139  
za podžbukni vodokotlić 2H

za kombinaciju sa potisnim pločama s mehanikom


1) Taster (nabavlja ga investitor o svom trošku)

2) Rohbau set, artikl br. 655 426

3) Priključak struje 230 V/50 Hz



Standard 1




Visign for Public 1



Visign for Style 10





Visign for Style 13




Visign for Style 14


Prikaz priključka  
 električno uključivanje, artikl br. 696 146  
 za podžbukni vodokotlić 2H  
 za kombinaciju s potisnim pločama s poteznom sajlom  
 1) Taster (nabavlja i ugrađuje ga investitor o svom trošku)  
 2) Rohbau set, artikl br. 655 426  
 3) Priključak struje 230 V/50 Hz




Visign for Public 2




Visign for Style 11




Visign for Style 12



Visign for More 100





Visign for More 104



Visign for More 105

Prikaz priključka električno uključivanje, artikl br. 696 146 za podžbukni vodokotlić 2L za kombinaciju s potisnim pločama s poteznom sajлом


- 1) Taster (nabavlja i ugrađuje ga investitor o svom trošku)
- 2) Rohbau set, artikl br. 655 426
- 3) Priključak struje 230 V/50 Hz




Visign for Public 2




Visign for Style 11




Visign for Style 12



Visign for More 100





Visign for More 104



Visign for More 105

Prikaz priključka  
 električno aktiviranje ispiranja WC-a, artikl br. 696 153  
 za podžbukni vodokotlić 1F  
 za kombinaciju s potisnim pločama s mehanikom  
 1) Taster (nabavlja i ugrađuje ga investitor o svom trošku)  
 2) Rohbau set, artikl br. 655 426  
 3) Priključak struje 230 V/50 Hz



Standard 1




Visign for Public 1




Visign for Style 10



Visign for Style 13



Visign for Style 14



**Aktiviranje ispiranja WC-a**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, kombiniranje sa WC-potisnim pločama Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 i Standard, aktiviranje ispiranja putem bezpotencijalnog kontakta kojeg nabavlja kupac o svom trošku
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: radio prijemnik model 8350.35
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91, adapter produžnog kabela model 8350.36, set za programiranje model 8350.26, sjedište baterije model 8350.13
- s elektroničkim upravljanjem, jednokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene+

**Oprema**

Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni dio (duljina kabla 1,05 m), priključni kabel, materijal za pričvršćenje

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l

Za mrežni napon 100–240 V AC/50–60 Hz


**Uputa**

Uputa za funkciju Viega Hygiene+: služi za osiguranje namjenskog pogona pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168. Podesive količine vode za ispiranje: 6 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijemnik model 8350.35!

**Model 8350.31**

	PJ	Artikl		
	1	696 139		



**Aktiviranje ispiranja WC-a**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, kombiniranje sa WC-potisnim pločama Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 te Visign for More 100, 102, 103, 104 i 105 (model 8357.1), aktiviranje ispiranja putem bezpotencijalnog kontakta kojeg nabavlja kupac o svom trošku
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: radio prijemnik model 8350.35
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91, adapter produžnog kabela model 8350.36, set za programiranje model 8350.26, sjedište baterije model 8350.13
- s elektroničkim upravljanjem, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene+

**Oprema**

Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni dio (duljina kabla 1,05 m), priključni kabel, materijal za pričvršćenje

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l

tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l

Za mrežni napon 100–240 V AC/50–60 Hz

**Uputa**

Uputa za funkciju Viega Hygiene+: služi za osiguranje namjenskog pogona pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 6 l, 9 l.






Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijemnik model 8350.35!


**Model 8350.32**

	PJ	Artikl		
	1	696 146		



PRIBOR ZA POTISNE PLOČE SENSITIVE I AKTIVIRANJA ISPIRANJA WC-A


	 8350.14	 8355.90	 8352.690	 8355.91	 8350.26	 8350.13	 8350.35	 8350.36
 8352.21	■	■	■	■		■	■	■
 8315.11	■	■	■	■			■	■
 8352.11	■	■	■	■			■	■
 8352.12	■	■				■	■	■
 8357.11	■	■	■	■			■	■
 8350.31	■		■	■	■	■	■	■
 8350.32	■		■	■	■	■	■	■
 8350.33	■		■	■	■	■	■	■



**Set za grubu gradnju (Rohbau)**  
 - za sljedeće komponente ili namjene: spoj između podžbukne kutije i podžbuknog vodokotlića

**Oprema**  
 Podžbukna kutija, prazna cijev, clip za podžbukni vodokotlić 2H, 1F i Standard 2S  
**Model 8350.14**

L	PJ	Artikli
2500	1	655 426



**Priključni kabel sensitive**

- za sljedeće komponente ili namjene: eksterno uključivanje ispiranja pomoću tastera (koje nabavlja investitor, uobičajenih u trgovačkoj mreži) sa funkcijom zatvaranja ili bezpotencijalnim kontaktom (vrijeme zatvaranja najmanje 350 ms),
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for More 103 model 8355.11, 8355.12, potisna ploča sensitive Visign for More 105 model 8357.11, potisna ploča sensitive Visign for Style model 8315.11

**Model 8355.90**

KL	PJ	Artikl		
3000	1	631 840		

KL = duljina kabla




**Produžni kabel**

- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni dio i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev sa električnim pogonom
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: mrežni dio model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, upravljanje za pisoar model 8121.21

**Model 8352.690**

KL	PJ	Artikl		
2000	1	628 505		

KL = duljina kabla



**Adapter**

- za sljedeće komponente ili namjene: redundantno napajanje strujom za rad s jedinicom za napajanje
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, potisna ploča sensitive Visign for More 103 model 8355.11, potisna ploča sensitive Visign for More 105 model 8357.11, potisna ploča sensitive Visign for Style model 8315.11


**Oprema**

Utikač adaptera, sjedište baterije, 4 baterije mignon AA

**Model 8355.91**

U [V]	PJ	Artikl		
6	1	655 433		

U = Napon (V)



**Set za programiranje**


- za sljedeće komponente ili namjene: !
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- opremljeno sljedećim komponentama: magnetni klin model 8350.25

**Oprema**

Držač

**Model 8350.26**

L	PJ	Artikl		
500	1	664 053		


**Sjedište baterije**

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for More 103 model 8355.12
- umjetni materijal

**Oprema**

4 baterije mignon AA

**Model 8350.13**

U [V]	PJ	Artikl		
6	1	<b>633 318</b>		

U = Napon (V)


**Radio prijemnik**

- za sljedeće komponente ili namjene: Aktiviranje ispiranja putem radio signala u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 802.50.01... i HEWI-dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (radio), (lijeva izvedba) 802.50.060 L, (desna izvedba) 802.50.060 R, ili u kombinaciji sa HEWI-invalidskim ručkama 801.50... i HEWI-dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (radio), 801.50.060
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, potisna ploča sensitive Visign for More 103 model 8355.11, 8355.12, potisna ploča sensitive Visign for More 105 model 8357.11, potisna ploča sensitive Visign for Style model 8315.11
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter produžnog kabela model 8350.36

**Model 8350.35**

prijemna frekvencija [MHz]	PJ	Artikl		
868,4	1	<b>696 177</b>		


**Adapter produžnog kabela**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak još jednog električnog ulaznog signala
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for More 103 model 8355.11, 8355.12, potisna ploča sensitive Visign for More 105 model 8357.11, potisna ploča sensitive Visign for Style model 8315.11

**Model 8350.36**

	PJ	Artikl		
	1	<b>696 184</b>		

**PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A**

**Set za osiguranje od krađe**

- za sljedeće komponente ili namjene: učvršćivanje sa osiguranjem od krađe
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal

**Oprema**

Montažni pribor, pričvrtni vijci

**Model 8330.15**

	PJ	Artikl		
	1	<b>605 582</b>		



#### Produžni set

- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja ili tehnika zaustavljanja ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotlić 1 ili Standard 1S (kod većeg predzidanja ili nadozidavanja, maksimalno predzidanje ili nadozidavanje kod sustava Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus ili Viega Eco 220 mm od prednjeg ruba pločica, maksimalno predzidanje kod sustava Viega Mono 250 mm od prednjeg ruba pločica)
- umjetni materijal

#### Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, pričvrсни svornjak

**Model 8310.16**

L	PJ	Artiki		
300	1	426 125		



#### Produžni set


- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja ili tehnika zaustavljanja ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotlić 2 ili Standard 2S (kod većeg predzidanja ili nadozidavanja, maksimalno predzidanje ili nadozidavanje kod sustava Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus ili Viega Eco 220 mm od prednjeg ruba pločica, maksimalno predzidanje kod sustava Viega Mono 250 mm od prednjeg ruba pločica)
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal

#### Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, pričvrсни svornjak

**Model 8310.12**

L	PJ	Artiki		
300	1	610 791		



#### Produžni set


- za sljedeće komponente ili namjene: veći predzid ili nadzid, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: funkcijska jedinica model 8332.3, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 101 model 8351.1, potisna ploča Visign for More 102 model 8353.1, potisna ploča Visign for More 103 model 8355.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1, potisna ploča Visign for Public 2 model 8327.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4

#### Oprema

Potezni mehanizam, pričvrсни svornjak

**Model 8310.83**

L	PJ	Artiki		
1000	1	663 650		

**GARNITURE ZA OPREMANJE PISOARA  
SIFONSKA SENZORSKA TEHNIKA**

**Garnitura za opremanje  
sifonska senzorska tehnika**

- za sljedeće komponente ili namjene: pisoar sa podžbuknim sustavom ispiranja
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: modul za pisoar model 8121.4
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8351.11

**Oprema**


Magnetni ventil, upravljanje, mrežni dio, sifon sa vodoravnim odvodom i senzorom, Reed-Kontakt

**Tehnički podaci**

Za mrežni napon 100–240 V AC/50–60 Hz

**Model 8352.2**

	PJ	Artikl		
	1	727 925		

**GARNITURE ZA OPREMANJE PISOARA  
VISIGN FOR PUBLIC**

**Garnitura za opremanje**
**Visign for Public**


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane

**Oprema**

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8326.2**

		PJ	Artikl		
	pokrovna ploča				
	tipka				
	plemeniti čelik, brušeno	1	721 930		
	plemeniti čelik, bijelo-alpin	1	721 947		


**Garnitura za opremanje**
**Visign for Public**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane (baterija), izvedba sa osiguranjem od vandalizma

**Oprema**


Pokrovna ploča, upravljačka elektronika, elektronički kartuša ventil, baterija, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Uputa**

Sa higijenskim ispiranjem nakon 24 sata nekorištenja!

**Model 8326.55**

		PJ	Artikl		
	pokrovna ploča				
	plemeniti čelik, brušeno	1	735 494		
	plemeniti čelik, bijelo-alpin	1	735 500		


**Garnitura za opremanje**
**Visign for Public**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane (230 V)

**Oprema**

Pokrovna ploča, upravljačka elektronika, elektronički kartuša ventil, mrežni dio, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Tehnički podaci**


Za mrežni napon 230 V/50 Hz

**Uputa**

Sa higijenskim ispiranjem nakon 24 sata nekorištenja!

**Model 8326.65**

		PJ	Artikl		
	pokrovna ploča				
	plemeniti čelik, brušeno	1	735 517		
	plemeniti čelik, bijelo-alpin	1	735 524		



**Pokrovná ploča**

**Visign for Public**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- dvostrano pričvršćenje, izvedba sa osiguranjem od vandalizma, bez funkcije


**Oprema**

Pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8326.7**

pokrovná ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeno	1	722 050		

**GARNITURE ZA OPREMANJE PISOARA  
VISIGN FOR STYLE**



**Garnitura za opremanje**

**Visign for Style 10**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane

**Oprema**


Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8315.2**

pokrovná ploča	tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, bijelo/alpin	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	721 756		
kromirani umjetni materijal	kromirani umjetni materijal	1	721 763		
umj. mat., duboko crna=RAL 9005	umj. mat., duboko crna=RAL 9005	1	721 794		
umjetni materijal, pergamon	umjetni materijal, pergamon	1	721 800		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	721 770		
umjetni materijal, boja inoxa	umjetni materijal, boja inoxa	1	721 787		
umj. mat., spec. boja	umj. mat., spec. boja	1	721 817 <sup>1</sup>		
umjetni materijal, efektna boja	umjetni materijal, efektna boja	1	721 824 <sup>1</sup>		
umjetni materijal, metalna boja	umjetni materijal, metalna boja	1	721 831 <sup>1</sup>		
umjetni materijal, pozlaćeno	umjetni materijal, pozlaćeno	1	721 848 <sup>2</sup>		

<sup>1</sup>) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

<sup>2</sup>) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



**Garnitura za opremanje**

**Visign for Style 11**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane

**Oprema**

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje


**Model 8331.2**

pokrovná ploča	tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, bijelo/alpin	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	598 501		
kromirani umjetni materijal	kromirani umjetni materijal	1	598 518		
umjetni materijal, pergamon	umjetni materijal, pergamon	1	598 525*		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	598 532		
umjetni materijal, boja inoxa	umjetni materijal, boja inoxa	1	598 549*		

\* = Isporuka samo još iz zalih na skladištu



DESIGN PLUS


**Garnitura za opremanje**
**Visign for Style 12**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara

- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane

**Oprema**

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8332.2**


**DESIGN PLUS**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
umjetni materijal, bijelo/alpin	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	598 747
kromirani umjetni materijal	kromirani umjetni materijal	1	599 256
umjetni materijal, pergamon	umjetni materijal, pergamon	1	599 263*
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	599 270
umjetni materijal, boja inoxa	umjetni materijal, boja inoxa	1	599 287
umj. mat., spec. boja	umj. mat., spec. boja	1	599 294 <sup>1</sup>
umjetni materijal, efektna boja	umjetni materijal, efektna boja	1	599 300 <sup>1</sup>
umjetni materijal, metalna boja	umjetni materijal, metalna boja	1	599 317 <sup>1</sup>
umjetni materijal, pozlaćeno	umjetni materijal, pozlaćeno	1	599 324 <sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

<sup>2</sup>) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**Garnitura za opremanje**
**Visign for Style 13**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara

- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane

**Oprema**


Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8333.2**

 reddot design award  
winner 2009

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
umjetni materijal, bijelo/alpin	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	654 771
kromirani umjetni materijal	kromirani umjetni materijal	1	654 788
umjetni materijal, pergamon	umjetni materijal, pergamon	1	654 795*
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	654 801

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**Garnitura za opremanje**
**Visign for Style 14**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara

- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane

**Oprema**

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje


**Model 8334.2**

 reddot design award  
winner 2009

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
umjetni materijal, bijelo/alpin	umjetni materijal, bijelo/alpin	1	654 566
kromirani umjetni materijal	kromirani umjetni materijal	1	654 573
umjetni materijal, pergamon	umjetni materijal, pergamon	1	654 580*
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	654 597
umjetni materijal, boja inoxa	umjetni materijal, boja inoxa	1	654 603

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**GARNITURE ZA OPREMANJE PISOARA  
VISIGN FOR MORE**



**Garnitura za opremanje  
Visign for More 100**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane

**Oprema**

Potisna ploča, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje, kartuša ventil

**Model 8351.2**




**DESIGN PLUS**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
aluminij, kromirano	aluminij, kromirano	1	<b>599 331</b>
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	<b>599 348</b>
aluminij, boja inoxa	aluminij, boja inoxa	1	<b>599 355</b>
aluminij, metalna boja	aluminij, metalna boja	1	<b>599 362<sup>1</sup></b>
aluminij, pozlaćeno	aluminij, pozlaćeno	1	<b>599 379<sup>2</sup></b>
aluminij, kromirano	staklo prozirno/svijetlosivo	1	<b>599 386</b>
aluminij, kromirano	staklo parsol/crno	1	<b>599 393</b>
aluminij, kromirano	staklo, prozirno/menta zeleno	1	<b>630 928*</b>

<sup>1</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

<sup>2</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Garnitura za opremanje  
Visign for More 100**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8351.11
- metal, staklo
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane (230 V)

**Oprema**

Pokrovna ploča, upravljačka elektronika, elektronički kartuša ventil, mrežni dio, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Tehnički podaci**

Za mrežni napon 230 V/50 Hz

**Uputa**

Sa higijenskim ispiranjem nakon 24 sata nekorištenja!

**Model 8351.65**




s	pokrovna ploča	PJ	Artikl
4,5	aluminij, bijelo/alpin	1	<b>735 531</b>
4,5	aluminij, kromirano	1	<b>735 548</b>
4,5	aluminij, fini mat	1	<b>735 555</b>
4,5	aluminij, boja inoxa	1	<b>735 562</b>
4,5	aluminij, specijalna boja	1	<b>735 579<sup>1</sup></b>
4,5	aluminij, efektna boja	1	<b>735 586<sup>1</sup></b>
4,5	aluminij, metalna boja	1	<b>735 593<sup>1</sup></b>
4,5	aluminij, pozlaćeno	1	<b>735 609<sup>2</sup></b>
7	staklo prozirno/svijetlosivo	1	<b>735 616</b>
7	staklo parsol/crno	1	<b>735 623</b>
7	staklo, prozirno/menta zeleno	1	<b>735 630*</b>

<sup>1</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

<sup>2</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




**Garnitura za opremanje**
**Visign for More 102**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane

**Oprema**

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje


**Model 8353.2**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
aluminij, kromirano	aluminij, kromirano	1	599 409*
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	599 416*
aluminij, boja inoxa	aluminij, boja inoxa	1	599 423*
aluminij, kromirano	staklo prozirno/svijetlosivo	1	598 983*
aluminij, kromirano	staklo parsol/crno	1	598 990*
aluminij, kromirano	staklo, prozirno/menta zeleno	1	630 935*

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**DESIGN PLUS**

T5


**Garnitura za opremanje**
**Visign for More 103**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane


**Oprema**

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8355.2**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
aluminij, kromirano	aluminij, kromirano	1	605 865*
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	605 872*
aluminij, boja inoxa	aluminij, boja inoxa	1	605 889*
aluminij, kromirano	staklo prozirno/svijetlosivo	1	605 919*
aluminij, kromirano	staklo parsol/crno	1	605 926*
aluminij, kromirano	staklo, prozirno/menta zeleno	1	630 942*

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**DESIGN PLUS**

**Garnitura za opremanje**
**Visign for More 103**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8351.11
- metal, staklo
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane (230 V)

**Oprema**

Pokrovna ploča, upravljačka elektronika, elektronički kartuša ventil, mrežni dio, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Tehnički podaci**

Za mrežni napon 230 V/50 Hz


**Uputa**

Sa higijenskim ispiranjem nakon 24 sata nekorištenja!

**Model 8355.65**

s	pokrovna ploča	PJ	Artikl
4,5	aluminij, kromirano	1	735 647*
4,5	aluminij, fini mat	1	735 654*
4,5	aluminij, boja inoxa	1	735 661*
7	staklo prozirno/svijetlosivo	1	735 692*
7	staklo parsol/crno	1	735 708*
7	staklo, prozirno/menta zeleno	1	735 715*

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Garnitura za opremanje**

**Visign for More 104**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane

**Oprema**

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, materijal za pričvršćenje

**Model 8354.2**



**DESIGN PLUS**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
aluminij, kromirano	aluminij, kromirano	1	<b>599 003</b>
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	<b>599 010</b>
aluminij, boja inoxa	aluminij, boja inoxa	1	<b>599 027</b>
aluminij, metalna boja	aluminij, metalna boja	1	<b>599 034<sup>1</sup></b>
aluminij, pozlaćeno	aluminij, pozlaćeno	1	<b>599 041<sup>2</sup></b>

<sup>1)</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

<sup>2)</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

**OKVIRI ZA UPUŠTENU UGRADNJU U RAZINI PLOČICA ZA PISOARE**



**Ugradbeni okvir**

**Visign for Style**

- za sljedeće komponente ili namjene: ugrađivanje potisne ploče za pisoar upušteno u razini pločica
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.65, garnitura za opremanje Visign for Style 11 model 8331.2, garnitura za opremanje Visign for Style 12 model 8332.2, garnitura za opremanje Visign for Style 14 model 8334.2
- umjetni materijal

**Uputa**

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini pločica mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

**Model 8330.22**

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	1	<b>643 089</b>



**Ugradbeni okvir**

**Visign for More**

- za sljedeće komponente ili namjene: ugrađivanje potisne ploče za pisoar upušteno u razini pločica
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.2, garnitura za opremanje Visign for More 102 model 8353.2, garnitura za opremanje Visign for More 104 model 8354.2
- umjetni materijal

**Uputa**

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini pločica mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

**Model 8350.24**

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	1	<b>643 102</b>

**PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA PISOARA**



**Set za osiguranje od krađe**

- za sljedeće komponente ili namjene: učvršćivanje sa osiguranjem od krađe
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Style 10 model 8315.2, garnitura za opremanje Visign for Style 11 model 8331.2, garnitura za opremanje Visign for Style 12 model 8332.2, garnitura za opremanje Visign for Style 13 model 8333.2, garnitura za opremanje Visign for Style 14 model 8334.2
- umjetni materijal

**Oprema**

Montažni pribor, pričvrсни vijci

**Model 8330.16**

	PJ	Artikl		
	1	605 599*		

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**T5**

